

**TNMG 160404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 510 m/min
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä