

**DC.T 11T308, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T308 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä