

**DC.T 070202, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 070202 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 390 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä