

**WNMG 080412 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080412 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WQ

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä