

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 252113 CA515 |
| GTIN | 4960664678679 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

WNMG 080404 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 3,8 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 435 m/min |
| Syöttö f | 0,15 - 0,6 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | WQ |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | P |
| Nirkon säde | 0,4 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA515 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |