

**DC.T 11T304, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T304 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 390 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä