

**WNMG 080408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

WNMG 080408 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 435 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä