

**CC.T 09T304, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T304 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 380 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 380 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä