

**WNMG 080412, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080412 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PS

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
lastunmurtaja	PS
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä