

**CCMT 120408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260204 CA515
GTIN	4960664674978
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120408 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 380 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 380 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä