

**DCMT 070202, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä