

**DCMT 11T302, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 11T302 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä