

**CCMT 09T308, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 09T308 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 380 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 380 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä