

**DCMT 11T308, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 11T308 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: HQ

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 390 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä