

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080408 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WP
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	WP
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä