

**WNMG 080404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä