

**VBMT 110304, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 390 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä