

**DC.T 070204, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 070204 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 390 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 390 m/min
lastunmurtaja	HQ

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä