

**WN.G 080408, Laji: CA515**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PS

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mmSyöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä