

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 252013 CA515 |
| GTIN | 4960664678846 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

WNMG 080404 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WP
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| lastunmurtaja | WP |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 435 m/min |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Syöttö f | 0,07 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | CA515 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |