

**VBMT 110308, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 110308 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 110 - 390 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 390 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä