

**CC.T 09T302, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T302 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 380 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 380 m/min
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä