

**CCMT 060202, Laji: CA515**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 380 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä