

**DCMT 070204, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 070204 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: GK

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 390 m/min**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 390 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä