

**WN.G 080404, Laji: CA515**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
lastunmurtaja	PS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä