

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

WNMG 080408 Wiper CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: WQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	WQ
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 435 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä