



Ruuvinväänninkärkisarja, TiN-pinnoitettu, Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 9 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	639506
GTIN	4000896051540
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**

Avainhylsy standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset.**

TiN-pinnoitetut terät, erittäin hyvä pito ja kulumisenkestävyys. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet: 9 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

säilytys: Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi

Tekninen kuvaus

Osien määrä	9
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pituus	185 mm
Leveys	153 mm
Korkeus	52 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy