



6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, TiN-pinnoitettu, 1/2 tuuman nelikulma 9 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	639406
GTIN	4000896193530
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**

Avainhylsy standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset.**

TiN-pinnoitetut terät, erittäin hyvä pito ja kulumisenkestävyys. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M24.

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet: 9 kpl nro 643233 koot 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

säilytys: Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	9
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin

Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	5-17 mm
Pituus	185 mm
Leveys	153 mm
Korkeus	52 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 12 mm	643233 12
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 6 mm	643233 6
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 5 mm	643233 5
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 7 mm	643233 7
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 14 mm	643233 14
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 8 mm	643233 8
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 17 mm	643233 17
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 10 mm	643233 10