

Garant
CerRapid-katkaisulaikka ERIKOISKAPEA, teräs, INOX, Kiekon Ø: 230mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	563256 230
GTIN	4062406162351
Tuoteluokka	51M

Kuvaus
Malli:

Itsestään teroittuva **keramiikkarae (CER)** ja erikoissuunniteltu **erittäin tehokas sidontajärjestelmä** mahdollistavat **moninkertaisen hiontatuloksen äärimmäisen viileällä hionnalla** verrattuna perinteisiin katkaisulaikkoihin (A).

- **Erittäin tehokas nopean katkaisuleikkuun ansiosta.**
- **Optimaalinen tasapaino vähäisellä voimalla toimivan erittäin pehmeän leikkuun ja pitkän käyttöiän välillä.**

Erittely:
CER30Q-BF.
Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Muoto	41
Koostumus	CER30Q-BF

Muodon kuvaus	suora
Kiekon Ø	230 mm
Laikan leveys	2 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm

563990 76