

## Liukuestematto, avoin 10 m:n rulla, Syvyys: 1200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	951907 1200
GTIN	4260386324756
Tuoteluokka	96M

### Kuvaus

**Malli:**

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

**Käyttö:**

Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

**Standardi:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Huomautus:**

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

### Tekninen kuvaus

Pituus	10000 mm
Syvyys	1200 mm
Valmistajamerkintä	Exact Anti-R. matta rulla 1,20 x 10 m
Paksuus	2 – 3 mm
Tuotetyyppi	Liukuestematto

