


Liukuestematto, suljettu 10 m:n rulla, Syvyys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	951908 1200
GTIN	4260386327474
Tuoteluokka	96M

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Huomautus:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

Tekninen kuvaus

Syvyys	1200 mm
Pituus	10000 mm
Malli	Metritavara
Valmistajamerkintä	T-Tec Anti-R. matta rulla 1,20 x 10 m
Paksuus	2,5 mm
Tuotetyyppi	Liukuestematto

