



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 77,7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ pienin kiinnitys-Ø	29,3 mm
Kiinnitysvoima	44,5 kN
Ulko-Ø D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Ulko-Ø D	107,5 mm
Suurin kiristysmomentti	280 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna