



## Pitbull-puristin Terä, kierre M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370025 M10
GTIN	4046368563708
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Puristinkappale sisältää kolokantaruuvien DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
- Varma, tarkka kiinnitys.
- Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Terätartuntasärmä aihioille.

#### Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

### Tekninen kuvaus

H <sub>1</sub>	11,4 mm
Materiaali	teräs
H	18,03 mm
B <sub>H9</sub>	25,4 mm
Kiinnitysvoima	26 kN
Kiinnitysmatka	1,7 mm

Kiinnitysleveys	25,4 mm
kierre M	M10
B <sub>1</sub>	10,2 mm
korkeus H <sub>2</sub>	6,3 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä