



## Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 103mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 103
GTIN	4046368384501
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	M 16
H <sub>1</sub>	37,6 mm
Ulko-Ø D	132,9 mm
Kiinnitysvoima	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/118

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	103 mm
D <sub>2</sub> pienin kiinnitys-Ø	29,3 mm
Suurin kiristysmomentti	280 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna