



## Kaksoiskiilapuristin, kierre M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370010 M4
GTIN	4046368870509
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Alumiiniprofiili, teräskiila ja ruuvi.
- Tilaa säästävä monipistekiinnitys.

#### Käyttö:

Soveltuu erityisesti pyöreiden ja litteiden osien kiinnitykseen.

### Tekninen kuvaus

B <sub>1</sub>	10,4 mm
kierre M	M4
korkeus H <sub>2</sub>	5,6 mm
sopii kuusiokolo-SW:lle	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Kiinnitysvoima	2,2 kN
Suurin levitysveto	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Suurin kiristysmomentti	3,4 Nm
Pituus L	15,9 mm

Korkeus H	14,5 mm
Leveys B	12,3 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin