



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 12,4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

D ₂ pienin kiinnitys-Ø	7,2 mm
Kiinnitysvoima	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Ulko-Ø D	29,72 mm

Ulko-Ø D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
Suurin kiristysmomentti	5 Nm
Suurin puristusteho	0,25 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitysturna