



## Epäkeskopuristin, kierre M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370005 M6
GTIN	4046368503261
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- **Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.**
- **Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.**

6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

#### Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

### Tekninen kuvaus

Kierteen pituus L	12 mm
Mitta A	7,8 mm
Kiekon korkeus	4,8 mm
Kiinnitysvoima	3,4 kN
Kuusiokiekko AV	16 mm
kierre M	M6
Epäkeskomatka $S_1$	1,3 mm
Sisäkuusiokiekko $AV_1$	4 mm
Suurin kiristysmomentti	8,5 Nm

Tuotetyyppi

Epäkeskopuristin