



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 20
GTIN	4046368381500
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	M 8
Ulko-Ø D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Kiinnitysvoima	11,1 kN
H ₁	19 mm

D ₂ pienin kiinnitys-Ø	13,5 mm
Ulko-Ø D	37,5 mm
Suurin kiristysmomentti	34 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna