



Epäkeskopuristin, kierre M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	370005 M10
GTIN	4046368503308
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- **Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.**
- **Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.**

6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

Tekninen kuvaus

Epäkeskomatka S_1	1,6 mm
Kuusiokiekko AV	20 mm
Kierteen pituus L	20 mm
kierre M	M10
Mitta A	10,2 mm
Kiinnitysvoima	9 kN
Kiekon korkeus	6,4 mm
Sisäkuusiokiekko AV_1	7 mm
Suurin kiristysmomentti	28 Nm

Tuotetyyppi

Epäkeskopuristin