



## Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 35,3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	M 12
D <sub>2</sub> pienin kiinnitys-Ø	23 mm
H	31,8 mm
H <sub>1</sub>	25,4 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	35,3 mm
Ulko-Ø D	56 mm

Kiinnitysvoima	26,3 kN
Ø D <sub>4</sub>	M 4/45,5
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna