



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 51,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

D ₂ pienin kiinnitys-Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Ulko-Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Kiinnitysvoima	44,5 kN
Ulko-Ø D	75,5 mm
Suurin kiristysmomentti	280 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna