




Pitbull-puristin tylppä, kierre M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	370030 M4
GTIN	4046368563302
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Puristinkappale sisältää kolokantaruuvien DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
- Varma, tarkka kiinnitys.
- Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Tylppä särmä yleisiin töihin.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysmatka	0,4 mm
Materiaali	teräs
Kiinnitysleveys	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
Kiinnitysvoima	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm

kierre M	M4
H	9,9 mm
korkeus H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Suurin kiristysmomentti	5,6 Nm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä