



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 42mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 42
GTIN	4046368383009
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

H ₁	31,8 mm
D ₂ pienin kiinnitys-Ø	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Ulko-Ø D	69,5 mm
Ulko-Ø D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Kiinnitysvoima	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Suurin kiristysmomentti	280 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna