



## Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 27
GTIN	4046368382002
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	M 10
D <sub>2</sub> pienin kiinnitys-Ø	18 mm
Kiinnitysvoima	20 kN
H <sub>1</sub>	22,2 mm
H	28,6 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Ulko-Ø D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Suurin puristusteho	0,38 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna