



## Epäkeskopuristin, kierre M: M8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370005 M8
GTIN	4046368503285
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- **Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.**
- **Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.**

6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

#### Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	3,6 kN
kierre M	M8
Kuusiokiekko AV	20 mm
Kierteen pituus L	16 mm
Kiekon korkeus	4,8 mm
Sisäkuusiokiekko AV <sub>1</sub>	5 mm
Epäkeskomatka S <sub>1</sub>	1 mm
Mitta A	10,2 mm
Suurin kiristysmomentti	11,3 Nm

Tuotetyyppi

Epäkeskopuristin