



## Pitbull-puristin Terä, kierre M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370025 M4
GTIN	4046368563203
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Puristinkappale sisältää kolokantaruuvien DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
- Varma, tarkka kiinnitys.
- Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Terätartuntasärmä aihioille.

#### Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

### Tekninen kuvaus

kierre M	M4
korkeus H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Kiinnitysleveys	12,7 mm
H <sub>1</sub>	4,8 mm
H	9,9 mm

Materiaali	teräs
$B_{H9}$	12,7 mm
Kiinnitysmatka	0,4 mm
Kiinnitysvoima	6,6 kN
Suurin kiristysmomentti	5,6 Nm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä