



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 14,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

D ₂ pienin kiinnitys-Ø	12,2 mm
Ulko-Ø D ₁	14,2 mm
Kiinnitysvoima	8,5 kN
H	24,9 mm
Ulko-Ø D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Suurin kiristysmomentti	17 Nm
Suurin puristusteho	0,33 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna