



## Pitbull-puristin tylppä, kierre M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370030 M6
GTIN	4046368563609
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Puristinkappale sisältää kolokantaruuvien DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
- Varma, tarkka kiinnitys.
- Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

**Tylppä särmä** yleisiin töihin.

#### Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

### Tekninen kuvaus

korkeus H <sub>2</sub>	3,8 mm
H	14,48 mm
Kiinnitysmatka	0,6 mm
Kiinnitysvoima	16 kN
B <sub>H9</sub>	19,05 mm
H <sub>1</sub>	7,2 mm

Materiaali	teräs
B <sub>1</sub>	7,6 mm
Kiinnitysleveys	19,1 mm
kierre M	M6
Suurin kiristysmomentti	22,5 Nm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä