

Garant**Liuskahiomalaikka long life ZA kartiomainen, Ø 115 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565264 80 |
| GTIN | 4062406162399 |
| Tuoteluokka | 51M |

Kuvaus**Malli:**

- **Premium-zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
- **Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu** kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
- **Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.**

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa **maksimaalisen käyttöiän.**

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-----------------|
| Kiekon Ø | 115 mm |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Rakeisuus | 80 |
| Muodon kuvaus | kartio |
| Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 115 mm |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |