

**Garant****Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565274 40
GTIN	4062406162450
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

- Premium-zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
- Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
- Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
- Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
- Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.

**speed** - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

**Käyttö:**

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	115 mm
Muodon kuvaus	litteä
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)

Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		